



WTM4SP-22161120A00


W4

REFLEXTASTERS EN SENSOREN

SICK
Sensor Intelligence.



Afbeelding kan afwijken



Bestelinformatie

Type	Artikelnr.
WTM4SP-22161120A00	1131619

Meer apparaatuitvoeringen en accessoires → www.sick.com/W4

Gedetailleerde technische specificaties

Kenmerken

Werkingsprincipe	Reflexaster
Werkingsprincipe detail	Achtergrondonderdrukking, voorgrondonderdrukking, MultiMode, afstandswaarde
MultiMode	1 achtergrondonderdrukking 2 voorgrondonderdrukking 3 Two Value Teach-in 4 twee onafhankelijke schakelpunten 5 window 6 ApplicationSelect M handmatig / meting
Schakelafstand	
Schakelafstand min.	4 mm (mode 1, 3, 4, 5)
	0 mm (mode 2)
	4 mm (mode 1 en 6 gecombineerd)
Schakelafstand max.	250 mm (mode 1, 3, 4, 5)
	250 mm (mode 2)
	500 mm (mode 1 en 6 gecombineerd)
Instelbereik schakeldrempel voor achtergrondonderdrukking	10 mm ... 250 mm (mode 1, 3, 4, 5)
	10 mm ... 500 mm (mode 1 en 6 gecombineerd)
Instelbereik schakeldrempel voor voorgrondonderdrukking	10 mm ... 250 mm (mode 2)
Referentieobject	Object met 90 % remissiefactor (komt overeen met standaardwit volgens DIN 5033)
Minimale afstand tussen ingestelde schakelafstand en achtergrond (zwart 6% / wit 90%)	5 mm, bij 150 mm afstand (mode 1, 3, 4, 5)
	1,8 mm, bij 100 mm afstand (mode 2)

¹⁾ 90% remissiefactor.

²⁾ Komt overeen met 1 σ.

³⁾ Zie curves herhalingsprecisie.

Minimale objecthoogte bij ingestelde schakelafstand op een zwarte achtergrond (6% remissiefactor)		8 mm, bij 250 mm afstand (mode 1 en 6 gecombineerd)
Aanbevolen schakelafstandsbereik voor beste performance		1,8 mm, bij 100 mm afstand (mode 2)
Afstandswaarde		40 mm ... 170 mm (mode 1, 3, 4, 5)
		40 mm ... 140 mm (mode 2)
		50 mm ... 200 mm (mode 1 en 6 gecombineerd)
Meetbereik		10 mm ... 250 mm
Resolutie		0,1 mm
Herhaalnauwkeurigheid		0,2 mm ... 6 mm ^{1) 2) 3)}
Meetnauwkeurigheid		Typ. 5,0 mm in 10 ... 50 mm afstand ¹⁾
		Typ. 6,0 mm in 50 ... 100 mm afstand ¹⁾
		Typ. 8,0 mm in 100 ... 150 mm afstand ¹⁾
		Typ. 12 mm in 150 ... 200 mm afstand ¹⁾
		Typ. 16 mm in 200 ... 250 mm afstand ¹⁾
Afstandswaarde-output		Via IO-Link
Bijwerksnelheid van de afstandswaarde		20 ms
Zendstraal		
Lichtbron		PinPoint-LED
Lichtsoort		Zichtbaar rood licht
Lichtvlekform		Puntvormig
Lichtvlek grootte (afstand)		4 mm (150 mm)
Maximale verstrooiing van de zendstraal rond de genormaliseerde zendas (loensenhoek)		< +/- 1.5° (bij T _U = +23 °C)
LED-karakteristieken		
Normatieve referentie		EN 62471:2008-09 IEC 62471:2006, gewijzigd
LED-ricisogroepmarkering		Vrije groep
Golflengte		635 nm
Gemiddelde levensduur		100.000 h bij T _U = +25 °C
Kleinste detecteerbaar object (MDO) type.		
		0,2 mm, bij 180 mm afstand, mode 1, 3, 4, 5
		0,6 mm, bij 140 mm afstand, mode 2
		0,1 mm, bij 180 mm afstand, mode 1 en 6 gecombineerd
		Object met 90 % remissiefactor (komt overeen met standaardwit volgens DIN 5033)
Instelling		
Druk-draai-element		BluePilot Voor de instelling van de schakelafstand plus de modusselectie
IO-Link		Voor de instelling van sensorparameter en smart task-functies
Indicator (Display)		

¹⁾ 90% remissiefactor.

²⁾ Komt overeen met 1 σ.

³⁾ Zie curves herhalingsprecisie.

	LED blauw	BluePilot: indicatie van de modus, indicatie schakeltoestanden Q _{L1} (LED 3 statisch aan) en Q _{L2} (LED 5 statisch aan)
	LED, groen	Bedrijfsmodusindicatie Statisch aan: Power on Knipperend: IO-Link modus
	LED geel	Status lichtontvangst Statisch aan: object aanwezig Statisch uit: object niet aanwezig
Bijzondere kenmerken		MultiMode
Speciale toepassingen		Herkenning van oneffen, glanzende objecten, detectie slecht remitterende en geneigde objecten

¹⁾ 90% remissiefactor.

²⁾ Komt overeen met 1 σ .

³⁾ Zie curves herhalingsprecisie.

Veiligheidstechnische karakteristieken

MTTF_D	1.404 jaren
DC_{avg}	0%

Communicatie-interface

IO-Link	✓, IO-Link V1.1
Datatransmissiesnelheid	COM2 (38,4 kBaud)
Cyclustijd	2,3 ms
Procesdatalengte	16 Bit
Procesdatastructuur	Bit 0 = schakelsignaal Q _{L1}
	Bit 1 = schakelsignaal Q _{L2}
	Procesdatastructuur A: bit 2 ... 15 = current receiver level (live) modus 1-5. Procesdatastructuur B: bit 2 ... 15 = afstandswaarde 0,1 mm (live) modus M.
VendorID	26
DeviceID HEX	0x80031A
DeviceID DEC	8389402
Compatibel Masterport-type	A
Ondersteuning SIO-mode	Ja

Elektrisch

Voedingsspanning U_B	10 V DC ... 30 V DC ¹⁾
Rimpel	≤ 5 V _{ss}
Gebruikscategorie	DC-12 (Conform EN 60947-5-2) DC-13 (Conform EN 60947-5-2)
Stroomopname	≤ 20 mA, zonder belasting. Bij U _B = 24 V
Beschermingsklasse	III
Digitale output	

¹⁾ Grenswaarden.

²⁾ Signaallooptijd bij ohmse belasting in schakelmodus.

³⁾ Mode 1, 2, 3.

⁴⁾ Mode 4, 5.

⁵⁾ Mode 1 en 6 gecombineerd.

⁶⁾ Bij licht-donkerverhouding 1:1.

⁷⁾ Deze digitale output mag niet worden verbonden met een andere output.

Aantal	2
Type	Push-pull: PNP/NPN
Type schakeling	Helder-/donkerschakelend
Signaalspanning PNP HIGH/LOW	Ca. U_B -2,5 V / 0 V
Signaalspanning NPN HIGH/LOW	Ca. U_B / < 2,5 V
Uitgangsstroom I_{max}	≤ 100 mA
Beveiligingsschakeling outputs	Met ompoolbeveiliging Overstroombeveiligd
Responstijd	Kortsluitvast $\leq 500 \mu s$ ^{2) 3)} $\leq 1.000 \mu s$ ^{2) 4)} ≤ 15 ms ^{2) 5)}
Herhaalnauwkeurigheid (responstijd)	500 μs (mode 1, 2, 3) ²⁾ 350 μs (mode 4, 5) ²⁾ 5 ms (mode 1 en 6 gecombineerd) ²⁾
Schakelfrequentie	1.000 Hz (mode 1, 2, 3) ⁶⁾ 500 Hz (mode 4, 5) ⁶⁾ 30 Hz (mode 1 en 6 gecombineerd) ⁶⁾
Pin-/draad-bezetting	
Functie pin 4 / zwart (BK)	Digitale output, helderschakelend, object aanwezig → output QL1 HIGH (Mode 1, 3, 4, 5, 6) ⁷⁾ Digitale output, donkerschakelend, object aanwezig → output $\bar{Q}L1$ HIGH (Mode 2) ⁷⁾ IO-Link communicatie C
Functie pin 4 / zwart (BK) - detail	De pin 4-functie van de sensor is configureerbaar Meer mogelijke instellingen via IO-Link
Functie pin 2 / wit (WH)	Digitale output, donkerschakelend, object aanwezig → output $\bar{Q}L1$ LOW (Mode 1, 3, 5, 6) ⁷⁾ Digitale output, helderschakelend, object aanwezig → output QL1 LOW (Mode 2) ⁷⁾ Digitale output, helderschakelend, object aanwezig → output QL2 HIGH (Mode 4) ⁷⁾
Functie pin 2 / wit (WH) - detail	De pin 2-functie van de sensor is configureerbaar Meer mogelijke instellingen via IO-Link

¹⁾ Grenswaarden.

²⁾ Signaallooptijd bij ohmse belasting in schakelmodus.

³⁾ Mode 1, 2, 3.

⁴⁾ Mode 4, 5.

⁵⁾ Mode 1 en 6 gecombineerd.

⁶⁾ Bij licht-donkerverhouding 1:1.

⁷⁾ Deze digitale output mag niet worden verbonden met een andere output.

Mechanica

Constructie	Blokvormig
Constructie detail	Slim
Afmetingen (B x H x D)	12,1 mm x 41,9 mm x 18,6 mm
Aansluiting	Stekker M8, 4-pins

Materiaal	Behuizing	Kunststof, VISTAL®
	Frontlens	Kunststof, PMMA
	Stekker	Kunststof, VISTAL®
	Max. aanhaalmoment van de bevestigingsbouten	0,4 Nm

Omgevingsgegevens

Isolatieklasse	IP66 (EN 60529) IP67 (EN 60529)
Omgevingstemperatuur bedrijf	-40 °C ... +60 °C
Omgevingstemperatuur magazijn	-40 °C ... +75 °C
Typ. Vreemdlichtongevoeligheid	Kunstmatig licht: ≤ 50.000 lx Zonlicht: ≤ 50.000 lx
Schokbestendigheid	30 g, 11 ms (3 positieve en 3 negatieve schokken langs de X-, Y- en Z-as, 18 schokken in totaal (EN60068-2-27))
Schokbestendigheid	10 Hz ... 1.000 Hz (Amplitude 1 mm, 3 x 30 min (EN60068-2-6))
Luchtvochtigheid	35 % ... 95 %, relatieve luchtvochtigheid (geen aanslag)
Elektromagnetische compatibiliteit (EMC)	EN 60947-5-2
Bestand tegen reinigingsmiddelen	ECOLAB
UL-file-nr.	NRKH.E181493 & NRKH7.E181493

Smart Task

Aanduiding Smart Task	Basislogica
Logische functie	Direct EN OF
Timerfunctie	Gedeactiveerd Inschakelvertraging Uitschakelvertraging In- en uitschakelvertraging Puls (One Shot)
Invertor	Ja
Schakelfrequentie	SIO Logic: 900 Hz (mode 1, 2, 3) ¹⁾ SIO Logic: 450 Hz (mode 4, 5) ¹⁾ SIO Logic: 30 Hz (mode 1 en 6 gecombineerd) ¹⁾ IOL: 800 Hz (mode 1, 2, 3) ²⁾ IOL: 450 Hz (mode 4, 5) ²⁾ IOL: 30 Hz (mode 1 en 6 gecombineerd) ²⁾
Responstijd	SIO Logic: 550 µs (mode 1, 2, 3) ¹⁾ SIO Logic: 1100 µs (mode 4, 5) ¹⁾ SIO Logic: 15 ms (mode 1 en 6 gecombineerd) ¹⁾ IOL: 600 µs (mode 1, 2, 3) ²⁾ IOL: 1100 µs (mode 4, 5) ²⁾ IOL: 15 ms (mode 1 en 6 gecombineerd) ²⁾
Herhaalnauwkeurigheid	SIO Logic: 200 µs ¹⁾ SIO Logic: 400 µs ¹⁾ SIO Logic: 5 ms ¹⁾

¹⁾ Gebruik van de Smart Task-functies zonder IO-Link-communicatie (SIO-modus).

²⁾ Gebruik van de Smart Task-functies met IO-Link-communicatiefunctie.

Schakelsignaal		IOL: 250 μ s ²⁾
		IOL: 450 μ s ²⁾
		IOL: 5 ms ²⁾
	Schakelsignaal Q _{L1}	Schakeloutput
	Schakelsignaal $\bar{Q}$ _{L1}	Schakeloutput

¹⁾ Gebruik van de Smart Task-functies zonder IO-Link-communicatie (SIO-modus).

²⁾ Gebruik van de Smart Task-functies met IO-Link-communicatiefunctie.

Diagnose

Apparatuurtemperatuur	
Meetbereik	Zeer koud, koud, matig, warm, heet
Apparaatstatus	Ja
Gedetailleerde apparaatstatus	Ja
Bedrijfsurenteller	Ja
Bedrijfsurenteller met reset-functie	Ja
Quality of teach	Ja


Certificaten

EU declaration of conformity	✓
UK declaration of conformity	✓
ACMA declaration of conformity	✓
Moroccan declaration of conformity	✓
China RoHS	✓
cULus certificate	✓
Information according to Art. 3 of Data Act (Regulation EU 2023/2854)	✓

Classificaties


ECLASS 5.0	27270904
ECLASS 5.1.4	27270904
ECLASS 6.0	27270904
ECLASS 6.2	27270904
ECLASS 7.0	27270904
ECLASS 8.0	27270904
ECLASS 8.1	27270904
ECLASS 9.0	27270904
ECLASS 10.0	27270904
ECLASS 11.0	27270904
ECLASS 12.0	27270903
ETIM 5.0	EC002719
ETIM 6.0	EC002719
ETIM 7.0	EC002719
ETIM 8.0	EC002719
UNSPSC 16.0901	39121528

Weergave- en instelelementen




- ① LED, groen
- ② LED geel
- ③ Druk-draai-element
- ④ LED blauw

Detail display- en instelelementen




MultiMode-instekkingen	
2	Voorgroondonderdrukking
3	Two Value Teach-in
4	Twee onafhankelijke schakelpunten
5	Window
6	ApplicationSelect
M	Handmatig / meting


Aansluittype Stekker M8, 4-pins





Aansluitschema Cd-597 (Mode 4)





Aansluitschema Cd-598 (Mode 1, 2, 3, 5, 6)



Waarheidstabel Push-pull: PNP/NPN - helderschakelend Q


	Light switching Q (normally open (upper switch), normally closed (lower switch))	
	Object not present → Output LOW	Object present → Output HIGH
Light receive	✗	✓
Light receive indicator	✗	☀
Load resistance to L+	⚡	✗
Load resistance to M	✗	⚡
		

Waarheidstabel Push-pull: PNP/NPN - donkerschakelend Q̄

	Dark switching Q̄ (normally closed (upper switch), normally open (lower switch))	
	Object not present → Output HIGH	Object present → Output LOW
Light receive	✗	✓
Light receive indicator	✗	☀
Load resistance to L+	✗	⚡
Load resistance to M	⚡	✗
		

Karakteristiek Mode 1 en 6 gecombineerd


Minimum distance in mm (y) between the set sensing range and white background (90 % remission factor)



Recommended sensing range for the best performance

- ① ultrazwart object, 1% remissiefactor
- ② Zwart object, 6 % remissiefactor
- ③ Grijs object, 18 % remissiefactor
- ④ Wit object, 90 % remissiefactor


Example:
Safe suppression of the background



Black object (6 % remission factor)
Set sensing range $x = 300$ mm
Needed minimum distance to white background $y = 17$ mm

Karakteristiek Mode 1, 3, 4, 5


Minimum distance in mm (y) between the set sensing range and white background (90 % remission factor)



Recommended sensing range for the best performance

- ① Zwart object, 6 % remissiefactor


Example:
Safe suppression of the background



Black object (6 % remission factor)
Set sensing range $x = 150$ mm
Needed minimum distance to white background $y = 5.5$ mm


- ② Grijs object, 18 % remissiefactor
- ③ Wit object, 90 % remissiefactor

Karakteristiek Mode 2




- ① Zwarte achtergrond, 6% remissiefactor
- ② Witte achtergrond, 90% remissiefactor

Example:
Reliable detection of the object




Black background (6 % remission factor)
Distance of sensor to background $x = 100$ mm
Required minimum object height $y = 1.9$ mm
For all objects regardless of their colors

Lichtvlek grootte Mode 1, 3, 4, 5



Lichtvlek grootte Mode 1 en 6 gecombineerd


Dimensions in mm (inch)



Recommended sensing range for the best performance


Lichtvlek grootte Mode 2

Dimensions in mm (inch)



Recommended sensing range for the best performance


Schakelafstandgrafiek Mode 1 en 6 gecombineerd



Recommended sensing range for the best performance

1	Ultrazwart object, 1% remissiefactor
2	Zwart object, 6 % remissiefactor
3	Grijs object, 18 % remissiefactor
4	Wit object, 90 % remissiefactor
A	Schakelafstand min. in mm
B	Schakelafstand max. in mm
C	Zichtbereik
D	Instelbereik schakeldrempel voor achtergrondonderdrukking
E	Schakelafstandsindicatie
F	Druk-draai-element

Schakelafstandgrafiek Mode 1, 3, 4, 5




Recommended sensing range for the best performance

1	Zwart object, 6 % remissiefactor
2	Grijs object, 18 % remissiefactor

3	Wit object, 90 % remissiefactor
A	Schakelafstand min. in mm
B	Schakelafstand max. in mm
C	Zichtbereik
D	Instelbereik schakeldrempel voor achtergrondonderdrukking
E	Schakelafstandsindicatie
F	Druk-draai-element


Schakelafstandgrafiek Mode 2



Recommended sensing range for the best performance

1	Zwarte achtergrond, 6% remissiefactor
2	Witte achtergrond, 90% remissiefactor
A	Schakelafstand min. in mm
B	Schakelafstand max. in mm
C	Zichtbereik
D	Instelbereik schakeldrempel voor voorgrondonderdrukking
E	Schakelafstandsindicatie
F	Druk-draai-element

Maatschets, sensor



- Afmetingen in mm (inch)
- ① Voorkeurrichting tastobjecten
 - ② Midden optische as ontvangstindicator
 - ③ Midden optische as zender
 - ④ Aansluiting
 - ⑤ Bevestigingsboring M3
 - ⑥ Weergave- en instelelementen

Aanbevolen accessoires

Meer apparaatuitvoeringen en accessoires → www.sick.com/W4

	Korte beschrijving	Type	Artikelnr.
Bevestigingstechniek			
	• Beschrijving: Plaat N08 voor universele klemhouder • Materiaal: Staal, Gegoten zink • Details: Staal, verzinkt (plaat), Gegoten zink (klemhouder) • Leveringsomvang: Universele klemhouder (5322626), bevestigingsmateriaal • Te gebruiken voor: W100, W150, W4S, W4F, W8, W9-3, W8G, W8 Laser, W8 Inox, G6, W100 Laser, W100-2, W10, G6 Inox, RAY10, W4SLG-3, W9, GR18, MultiPulse, Reflex Array, MultiLine, LUT3, KT5, KT8, KT10, CS8	BEF-KHS-N08	2051607
	• Materiaal: Roestvast staal • Details: Roestvast staal (1.4301) • Geschikt voor: W4S, W4S	BEF-WN-G6	2062909

	Korte beschrijving	Type	Artikelnr.
stekkers en kabels			
	• Beschrijving: Niet geïsoleerd • Aansluittype kop A: Stekker, M8, 4-pins, recht, A-gecodeerd • Aansluittechniek: Schroefklemmen • Toegestane kabeldoorsnede: 0,14 mm² ... 0,5 mm²	STE-0804-G	6037323
	• Aansluittype kop A: Contactdoos, M8, 4-pins, recht, A-gecodeerd • Aansluittype kop B: Open kabeluiteinde • Signaaltipe: Sensor-actuatorkabel • Kabel: 5 m, 4-draads, PUR, halogeenvrij • Beschrijving: Sensor-actuatorkabel, Niet geïsoleerd • Toepassingsbereik: Gebruik met sleepkettingen, Olie-/smeermiddelbereik, Robot, Gebruik met sleepkettingen	YF8U14-050UA3X-LEAX	2094792
	• Aansluittype kop A: Contactdoos, M8, 4-pins, recht, A-gecodeerd • Aansluittype kop B: Open kabeluiteinde • Signaaltipe: Sensor-actuatorkabel • Kabel: 5 m, 4-draads, PVC • Beschrijving: Sensor-actuatorkabel, Niet geïsoleerd • Toepassingsbereik: Onbelaste zones, Chemicaliën bereik	YF8U14-050VA3X-LEAX	2095889

SICK IN ÉÉN OOGOPSLAG

SICK is één van de toonaangevende fabrikanten van intelligente sensoren en sensoroplossingen voor industriële toepassingen. Ons unieke aanbod van producten en services is de perfecte basis voor een veilige en efficiënte besturing van processen, voor de bescherming van mensen tegen ongevallen en het voorkomen van milieuverontreiniging.

Wij hebben uitgebreide ervaring in diverse uiteenlopende domeinen en kennen grondig de branchespecifieke processen en eisen. Zo kunnen wij met intelligente sensoren precies de oplossingen leveren die onze klanten nodig hebben. In onze testcentra in Europa, Azië en Noord-Amerika worden systeemoplossingen voor onze klanten getest en geoptimaliseerd. Dat alles maakt van ons een betrouwbare leverancier en R&D-partner.

Onze uitgebreide services vervolledigen ons aanbod. Met onze SICK LifeTime Services ondersteunen we u tijdens de gehele levenscyclus van de machine en zorgen we voor veiligheid en productiviteit.

Dat is voor ons “Sensor Intelligence”.

WERELDWIJD BIJ U IN DE BUURT:

Contactpersonen en andere vestigingen → www.sick.com