



WTM10L-241612D0A00ZWZZZZZZZZ1

W10

REFLEXTASTERS EN SENSOREN

SICK
Sensor Intelligence.



Afbeelding kan afwijken



Bestelinformatie

Type	Artikelnr.
WTM10L-241612D0A00ZWZZZZZZZZ1	1133544

Meer apparaatuitvoeringen en accessoires → www.sick.com/W10

Gedetailleerde technische specificaties

Kenmerken

Weringsprincipe	Reflexaster
Weringsprincipe detail	Achtergrondonderdrukking, voorgrondonderdrukking, MultiMode
MultiMode	Achtergrondonderdrukking Voorgrondonderdrukking 1-punts teach-in 2-punts teach-in Handmatig teachen ApplicationSelect (Mode 1 - Speed, Mode 2 - Standard, Mode 3 - Precision) Meting
Schakelafstand	
Schakelafstand min.	25 mm (Mode 1 - Speed) 25 mm (Mode 2 - Standard) 25 mm (Mode 3 - Precision)
Schakelafstand max.	220 mm (Mode 1 - Speed) 300 mm (Mode 2 - Standard) 400 mm (Mode 3 - Precision)
Instelbereik schakeldrempel voor achtergrondonderdrukking	25 mm ... 220 mm (Mode 1 - Speed) 25 mm ... 300 mm (Mode 2 - Standard) 25 mm ... 400 mm (Mode 3 - Precision)

1) 90% remissiefactor.
2) Komt overeen met 1 σ.
3) Rekening houden met een min. opstarttijd van 15 minuten.
4) Niet opzettelijk is de laserstraal staren. De laserstraal niet op de ogen van personen richten.

Referentieobject		Object met 90 % remissiefactor (komt overeen met standaardwit volgens DIN 5033)
Minimale afstand tussen ingestelde schakelafstand en achtergrond (zwart 6% / wit 90%)		2 mm, bij 150 mm afstand (Mode 1 - Speed)
		4 mm, bij 210 mm afstand (Mode 2 - Standard)
		10 mm, bij 300 mm afstand (Mode 3 - Precision)
		50 mm ... 150 mm (Mode 1 - Speed)
Aanbevolen schakelafstandsbereik voor beste performance		50 mm ... 210 mm (Mode 2 - Standard)
		50 mm ... 300 mm (Mode 3 - Precision)
Afstandswaarde		
	Meetbereik	25 mm ... 400 mm
	Resolutie	1 mm
	Herhaalnauwkeurigheid	< 0,5 % ^{1) 2) 3)}
	Meetnauwkeurigheid	< 3 % ¹⁾
	Afstandswaarde-output	Via IO-Link + display
Zendstraal		
	Lichtbron	Laser
	Lichtsoort	Zichtbaar rood licht
	Lichtvlekform	Puntvormig
	Lichtvlek grootte (afstand)	Ø 0,2 mm (150 mm)
Maximale verstrooiing van de zendstraal rond de genormaliseerde zendas (loensenhoek)		< +/- 1,0° (bij T _u = +23 °C)
Eigenschappen van de laser		
	Normatieve referentie	IEC 60825-1 / CDRH 21 CFR 1040.10 & 1040.11, EN 60825-1:2014, IEC 60825-1:2014 (met uitzondering van afwijkingen conform laserbericht nr. 56 van 8 mei 2019)
	Laserklasse	1 ⁴⁾
	Golflengte	655 nm
	Impulsduur	4 µs
	Maximaal pulsvermogen	< 2,5 mW
	Gemiddelde levensduur	50.000 uur bij T _u = +25 °C
Kleinste detecteerbaar object (MDO) type.		
		0,2 mm, bij 150 mm afstand
		Object met 90 % remissiefactor (komt overeen met standaardwit volgens DIN 5033)
Instelling		
	Touchdisplay	Voor de instelling van de schakelafstand en configuratie van de sensorparameters
	IO-Link	Voor de instelling van sensorparameter en smart task-functies
Indicator (Display)		
	Display	Indicatie van de modus, indicatie van de schakeltoestanden, indicatie van de afstandswaarde, indicatie van de streefwaarde
	LED, groen	Bedrijfsmodusindicatie Statisch aan: Power on

¹⁾ 90% remissiefactor.

²⁾ Komt overeen met 1 σ.

³⁾ Rekening houden met een min. opstarttijd van 15 minuten.

⁴⁾ Niet opzettelijk is de laserstraal staren. De laserstraal niet op de ogen van personen richten.

	LED geel	Knipperend: IO-Link modus Status lichtontvangst Statisch aan: object aanwezig Statisch uit: object niet aanwezig
Bijzondere kenmerken		MultiMode
Speciale toepassingen		Herkenning van kleine objecten, Herkenning van highspeed-objecten, Herkenning van platte objecten, Herkenning van oneffen, glanzende objecten, detectie slecht remitterende en geneigde objecten
Leveringsomvang		Bevestigingsmoer (1x)

¹⁾ 90% remissiefactor.

²⁾ Komt overeen met 1 σ .

³⁾ Rekening houden met een min. opstarttijd van 15 minuten.

⁴⁾ Niet opzettelijk is de laserstraal staren. De laserstraal niet op de ogen van personen richten.

Veiligheidstechnische karakteristieken

MTTF_D	473 jaren
DC_{avg}	0 %
T_M (gebruiksduur)	10 jaren

Communicatie-interface

IO-Link	✓ , IO-Link V1.1
Datatransmissiesnelheid	COM2 (38,4 kBaud)
Cyclustijd	3,4 ms
Procesdatalengte	32 Bit
Procesdatastructuur	Bit 0 = schakelsignaal Q _{L1} Bit 1 = schakelsignaal Q _{L2} Bit 2 ... 5 = Q _{int.1} ... Q _{int.4} Bit 6 = bedrijfsstatus van de sensor Bit 7 ... 15 = leeg Bit 16 ... 31 = afstand tot object
VendorID	26
DeviceID HEX	0x80032D
DeviceID DEC	8389421
Compatibel Masterport-type	A
Ondersteuning SIO-mode	Ja

Elektrisch

Voedingsspanning U_B	10 V DC ... 30 V DC ¹⁾
Rimpel	≤ 5 V _{SS}
Gebruikscategorie	DC-12 (Conform EN 60947-5-2) DC-13 (Conform EN 60947-5-2)
Stroomopname	≤ 25 mA, zonder belasting. Bij U _B = 24 V

¹⁾ Grenswaarden.

²⁾ Signaallooptijd bij ohmse belasting in schakelmodus.

³⁾ Mode 1 - Speed.

⁴⁾ Mode 2 - Standard.

⁵⁾ Mode 3 - Precision.

⁶⁾ Bij licht-donkerverhouding 1:1.

Beschermingsklasse	III
Digitale output	
Aantal	2
Type	Push-pull: PNP/NPN, Individueel instelbaar
Type schakeling	Helder-/donkerschakelend
Schakeltype eigenschap	Individueel instelbaar
Signaalspanning PNP HIGH/LOW	Ca. U_B -2,0 V / 0 V
Signaalspanning NPN HIGH/LOW	Ca. U_B -1,0 V / < 2,5 V
Uitgangsstroom I_{max}	≤ 100 mA
Beveiligingsschakeling outputs	Met ompoolbeveiliging Overstroombeveiligd
Responstijd	Kortsluitvast $1,8 \text{ ms}^{2) 3)}$ $5 \text{ ms}^{2) 4)}$ $15 \text{ ms}^{2) 5)}$
Herhaalnauwkeurigheid (responstijd)	< 0,5 %
Schakelfrequentie	275 Hz (Mode 1 - Speed) ⁶⁾ 100 Hz (Mode 2 - Standard) ⁶⁾ 30 Hz (Mode 3 - Precision) ⁶⁾
Pin-/draad-bezetting	
BN 1	+ (L+)
WH 2	$\bar{Q}_{L1}$ /MF Digitale output, donkerschakelend, object aanwezig → output $\bar{Q}_{L1}$ LOW (achtergrondonderdrukking) Digitale output, helderschakelend, object aanwezig → output Q_{L1} LOW (voorggrondonderdrukking) De pin 2-functie van de sensor is configureerbaar Meer mogelijke instellingen via IO-Link
BU 3	- (M)
BK 4	Q_{L1} /C Digitale output, helderschakelend, object aanwezig → output Q_{L1} HIGH (achtergrondonderdrukking) Digitale output, donkerschakelend, object aanwezig → output $\bar{Q}_{L1}$ HIGH (voorggrondonderdrukking) IO-Link communicatie C De pin 4-functie van de sensor is configureerbaar Meer mogelijke instellingen via IO-Link

1) Grenswaarden.

2) Signaallooptijd bij ohmse belasting in schakelmodus.

3) Mode 1 - Speed.

4) Mode 2 - Standard.

5) Mode 3 - Precision.

6) Bij licht-donkerverhouding 1:1.

Mechanica

Constructie	Hybride
--------------------	---------

Afmetingen (B x H x D)	18 mm x 57 mm x 42,2 mm
Aansluiting	Stekker M12, 4-pins
Materiaal	
	Behuizing Metaal, Roestvast staal V4A (1.4404, 316L)
	Frontlens Kunststof, PMMA
	Displayafdekking Kunststof, PMMA
	LED Kunststof, ABS
	Stekker Metaal, Roestvast staal V4A (1.4404, 316L)
Gewicht	Ca. 100 g
Max. aanhaalmoment van de bevestigingsbouten	0,56 Nm
Max. aanhaalmoment van de M18 bevestigingsmoer	2 Nm

Omgevingsgegevens

Isolatieklasse	IP67 (EN 60529) IP69 (vervangt IP69K conform ISO 20653: 2013-03)
Omgevingstemperatuur bedrijf	-10 °C ... +55 °C
Omgevingstemperatuur magazijn	-40 °C ... +75 °C
Opstarttijd	Rekening houden met een min. opstarttijd van 15 minuten ¹⁾
Typ. Vreemdlichton gevoeligheid	Kunstmatic licht: ≤ 15.000 lx Zonlicht: ≤ 15.000 lx
Luchtvochtigheid	35 % ... 95 %, relatieve luchtvochtigheid (geen aanslag)
Elektromagnetische compatibiliteit (EMC)	EN 60947-5-2, De sensor voldoet aan de bepalingen voor bescherming elektromagnetische storingen (EMC) voor industriële toepassingen (EMC-klasse A). Bij gebruik in woongebieden kan elektromagnetische storing optreden.

¹⁾ Tijdens de opwarmfase van het apparaat zijn de gemeten waarden onderhevig aan verhoogde verstrooiing (temperatuurdrijf).

Smart Task

Aanduiding Smart Task	Basislogica
Logische functie	Direct
	EN
	OF
	Venster
	Hysteresis
Timerfunctie	Gedeactiveerd
	Inschakelvertraging
	Uitschakelvertraging
	In- en uitschakelvertraging
	Puls (One Shot)
Invertor	Ja
Schakelsignaal	
	Schakelsignaal Q_{L1} Schakeloutput
	Schakelsignaal $\bar{Q}_{L1}$ Schakeloutput

Diagnose

Apparatuurtemperatuur	
Meetbereik	Zeer koud, koud, matig, warm, heet
Apparaatstatus	Ja


Gedetailleerde apparaatstatus	Ja
Bedrijfsurenteller	Ja
Bedrijfsurenteller met reset-functie	Ja

Certificaten

EU declaration of conformity	✓
UK declaration of conformity	✓
ACMA declaration of conformity	✓
Moroccan declaration of conformity	✓
China RoHS	✓
cULus certificate	✓
IO-Link certificate	✓
Laser safety (IEC 60825-1) certificate	✓
Information according to Art. 3 of Data Act (Regulation EU 2023/2854)	✓

Classificaties

ECLASS 5.0	27270904
ECLASS 5.1.4	27270904
ECLASS 6.0	27270904
ECLASS 6.2	27270904
ECLASS 7.0	27270904
ECLASS 8.0	27270904
ECLASS 8.1	27270904
ECLASS 9.0	27270904
ECLASS 10.0	27270904
ECLASS 11.0	27270904
ECLASS 12.0	27270903
ETIM 5.0	EC002719
ETIM 6.0	EC002719
ETIM 7.0	EC002719
ETIM 8.0	EC002719
UNSPSC 16.0901	39121528

[illegible]

- ① Voorkeurrichting tastobjecten
- ② Midden optische as ontvangstindicator
- ③ Midden optische as zender
- ④ Aansluiting
- ⑤ Bevestigingsboring, Ø 3,2 mm
- ⑥ Weergave- en instelelementen
- ⑦ Nulpunt-meetbereik


Diagram of the SICK IME 1200 sensor unit with numbered callouts:

- 1: Top mounting bracket
- 2: Top mounting bracket
- 3: Top mounting bracket
- 4: 454 mm dimension
- 5: 164 mm dimension
- 6: Lock symbol
- 7: Lock symbol


- ① LED, groen
- ② LED geel

- ③ Touchdisplay
- ④ Actuele afstand
- ⑤ Afstand van de laatste goede teach-in
- ⑥ Statusweergave vergrendelen/ontgrendelen
- ⑦ Display-navigatiepijlen


Aansluittype Stekker M12, 4-pins





Aansluitschema Cd-561 (achtergrondonderdrukking)





Aansluitschema Cd-562 (voorgroondonderdrukking)



Waarheidstabel Push-pull: PNP/NPN - donkerschakelend $\bar{Q}$ (achtergrondonderdrukking)

	Dark switching $\bar{Q}$ (normally closed (upper switch), normally open (lower switch))	
	Object not present → Output HIGH	Object present → Output LOW
Light receive	✗	✓
Light receive indicator	✗	☀
Load resistance to L+	✗	⚡
Load resistance to M	⚡	✗
		

Waarheidstabel Push-pull: PNP/NPN - helderschakelend Q (achtergrondonderdrukking)

	Light switching Q (normally open (upper switch), normally closed (lower switch))	
	Object not present → Output LOW	Object present → Output HIGH
Light receive	✗	✓
Light receive indicator	✗	☀
Load resistance to L+	⚡	✗
Load resistance to M	✗	⚡
		

Waarheidstabel Push-pull: PNP/NPN - donkerschakelend $\bar{Q}$ (voorgrondonderdrukking)


	Dark switching $\bar{Q}$ (normally open (upper switch), normally closed (lower switch))	
	Object not present → Output LOW	Object present → Output HIGH
Light receive	✓	✗
Light receive indicator	☀	✗
Load resistance to L+	⚡	✗
Load resistance to M	✗	⚡

Waarheidstabel Push-pull: PNP/NPN - helderschakelend Q (voorgrondonderdrukking)

	Light switching Q (normally closed (upper switch), normally open (lower switch))	
	Object not present → Output HIGH	Object present → Output LOW
Light receive	✓	✗
Light receive indicator	☀	✗
Load resistance to L+	✗	⚡
Load resistance to M	⚡	✗

Karakteristiek (Achtergrondonderdrukking)


Minimum distance in mm (y) between the set sensing range and white background (90 % remission)



Recommended sensing range for the best performance

- ① Zwart object, 6% remissiefactor, mode 1 - speed
- ② Zwart object, 6% remissiefactor, mode 2 - standaard
- ③ Zwart object, 6% remissiefactor, mode 3 - precisie


Example:
Safe suppression of the background



Black object (6 % remission)
Set sensing range $x = 300$ mm
Needed minimum distance to white background $y = 10$ mm

Karakteristiek (Voorgrondonderdrukking)


Minimum object height in mm (inch)



Recommended sensing range for the best performance

- ① Zwart object, 6% remissiefactor, mode 1 - speed
- ② Zwart object, 6% remissiefactor, mode 2 - standaard

Example:
Reliable detection of the object




Black background (6 % remission factor)
Distance of sensor to background $x = 300$ mm
Required minimum object height $y = 10$ mm
For all objects regardless of their colors


③ Zwart object, 6% remissiefactor, mode 3 - precisie

Lichtvlek grootte

Dimensions in mm (inch)



Schakelafstand grafiek



Recommended sensing range for the best performance

1	Zwart object, 6% remissiefactor, mode 1 - speed
2	Zwart object, 6% remissiefactor, mode 2 - standaard
3	Zwart object, 6% remissiefactor, mode 3 - precisie
A	Schakelafstand min. in mm
B	Schakelafstand max. in mm
C	Zichtbereik
D	Instelbereik schakeldrempel voor achtergrondonderdrukking

Aanbevolen accessoires

Meer apparaatuitvoeringen en accessoires → www.sick.com/W10

	Korte beschrijving	Type	Artikelnr.
netwerkkapparaten			
		SIG350-0004AP100	6076871
		SIG300-0A0GAA100	1131014
		SIG300-0A04AA100	1131011
		SIG300-0A05AA100	1131012
		SIG300-0A06AA100	1131013

	Korte beschrijving	Type	Artikelnr.
Bevestigingstechniek			
	Beschrijving: Plaat N08 voor universele klemhouder Materiaal: Staal, Gegoten zink Details: Staal, verzinkt (plaat), Gegoten zink (klemhouder) Leveringsomvang: Universele klemhouder (5322626), bevestigingsmateriaal Te gebruiken voor: W100, W150, W4S, W4F, W8, W9-3, W8G, W8 Laser, W8 Inox, G6, W100 Laser, W100-2, W10, G6 Inox, RAY10, W4SLG-3, W9, GR18, MultiPulse, Reflex Array, MultiLine, LUT3, KT5, KT8, KT10, CS8	BEF-KHS-N08	2051607
	Beschrijving: Bevestigingshoek voor M18-sensoren Materiaal: Staal Details: Staal, verzinkt Leveringsomvang: Zonder bevestigingsmateriaal Geschikt voor: GR18, V180-2, V18, W15, Z1, Z2	BEF-WN-M18	5308446
	Beschrijving: Bevestigingshoek voor M18-sensoren Materiaal: Roestvast staal Details: Roestvast staal Leveringsomvang: Zonder bevestigingsmateriaal	BEF-WN-M18N	5320947
stekkers en kabels			
	Aansluittype kop A: Contactdoos, M12, 4-pins, recht, A-gecodeerd Aansluittype kop B: Open kabeluiteinde Signaaltipe: Sensor-actuatorkabel Kabel: 5 m, 4-draads, PUR, halogeenvrij Beschrijving: Sensor-actuatorkabel, Niet geïsoleerd Toepassingsbereik: Gebruik met sleepkettingen, Olie-/smeermiddelbereik, Robot, Gebruik met sleepkettingen	YF2A14-050UB3X-LEAX	2095608
	Aansluittype kop A: Contactdoos, M12, 4-pins, recht, A-gecodeerd Aansluittype kop B: Open kabeluiteinde Signaaltipe: Sensor-actuatorkabel Kabel: 5 m, 4-draads, PVC Beschrijving: Sensor-actuatorkabel, Niet geïsoleerd Toepassingsbereik: Onbelaste zones, Chemicaliën bereik	YF2A14-050VB3X-LEAX	2096235
	Aansluittype kop A: Contactdoos, M12, 4-pins, recht Aansluittype kop B: Open kabeluiteinde Signaaltipe: Sensor-actuatorkabel Kabel: 5 m, 4-draads, PVC Beschrijving: Sensor-actuatorkabel, Niet geïsoleerd Aansluittechniek: Open kabeluiteinde Opmerking: Dit product is algemeen bestand tegen chemische reinigingsmiddelen (zie Ecolab). Wij raden het gebruik van andere reinigingsmiddelen af, Niet bestand tegen melkzuur en waterstofperoxide (H2O2) Toepassingsbereik: Onbelaste zones, In hygiënische en natte omgevingen, Chemicaliën bereik	DOL-1204-G05MNI	6052615
	Aansluittype kop A: Contactdoos, M12, 4-pins, recht Aansluittype kop B: Open kabeluiteinde Signaaltipe: Sensor-actuatorkabel Kabel: 5 m, 4-draads, PP Beschrijving: Sensor-actuatorkabel, Niet geïsoleerd Aansluittechniek: Open kabeluiteinde Opmerking: Dit product is algemeen bestand tegen chemische reinigingsmiddelen (zie Ecolab) en andere, zoals H2O2, CH2O2 Vóór de blijvende inbouw moet worden gecontroleerd of het materiaal bestand is tegen het te gebruiken reinigingsmiddel., Bestand tegen melkzuur en waterstofperoxide (H2O2) Toepassingsbereik: In hygiënische en natte omgevingen, Gebruik met sleepkettingen, Robot, Bestand tegen koud buigen, Zeewaterbestendig	DOL-1204-G05MRN	6058476

SICK IN ÉÉN OOGOPSLAG

SICK is één van de toonaangevende fabrikanten van intelligente sensoren en sensoroplossingen voor industriële toepassingen. Ons unieke aanbod van producten en services is de perfecte basis voor een veilige en efficiënte besturing van processen, voor de bescherming van mensen tegen ongevallen en het voorkomen van milieuverontreiniging.

Wij hebben uitgebreide ervaring in diverse uiteenlopende domeinen en kennen grondig de branchespecifieke processen en eisen. Zo kunnen wij met intelligente sensoren precies de oplossingen leveren die onze klanten nodig hebben. In onze testcentra in Europa, Azië en Noord-Amerika worden systeemoplossingen voor onze klanten getest en geoptimaliseerd. Dat alles maakt van ons een betrouwbare leverancier en R&D-partner.

Onze uitgebreide services vervolledigen ons aanbod. Met onze SICK LifeTime Services ondersteunen we u tijdens de gehele levenscyclus van de machine en zorgen we voor veiligheid en productiviteit.

Dat is voor ons “Sensor Intelligence”.

WERELDWIJD BIJ U IN DE BUURT:

Contactpersonen en andere vestigingen → www.sick.com